



Щекер с кабел NEBV-HSG2-P-2.5-N-LE2

Номер на част: 566668

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Означение проводник	без носач за табелки
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	35 g
Електрическо присъединяване 1, функция	От страната на полево устройство
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	ъглова
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Куплунг
Електрическо присъединяване 1, кабелен извод	прав
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	Схема на свързване S
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	2
Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила	2
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	Фиксираща блокировка
Електрическо присъединяване 2, функция	Страна на управлението
Електрическо присъединяване 2, вид свързване	Кабел
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	отворен край
Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила	2
Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила	2
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...60 V
Допустим ток при 40°C	3 A
Дължина на кабела	2.5 m
Характеристики на проводника	за статични приложения
Диаметър на кабела	3.4 mm
Структура на кабела	2 x 0,14 mm ²
Номинално сечение на проводника	0.14 mm ²
Краища на жиля	със свалена изолация отрязани с тъп връх
Клас защита	IP40
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-5 °C...60 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L

Характеристика	Стойност
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на кабелната обвивка	TPE-U(PUR)
Цвят на кабелната обвивка	сив
Материал на тялото	POM
Цвят на тялото	черен
Материал щекерни контакти	Медна сплав с калаено покритие
Материал изолационна обвивка	PVC