

# Електрическа клемна плоча VAVE-L1-1H3-LR

Номер на част: 566717

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Защита от неправилна полярност	за работно напрежение
Допълнителни функции	Гасене на искри Намаляване на задържащия ток
Индикатор за състояние на сигнала	Светодиод
Номинално работно напрежение DC	24 V
Устойчивост на импулсно напрежение	0.8 kV
Степен на замърсяване	3
Одобрение	RCM Mark
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC
Клас на устойчивост на корозия KVK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-5 °C...60 °C
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	1.5 g
Електрическо присъединяване	2-полюсен Куплунг
Свързване на защитния проводник	не е наличен
Начин на закрепване	Кабел клип
Цвят на тялото	черен
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	POLYAMID