

Измервателен модул CPX-CMIX-M1-1

Номер на част: 567417

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размери Ш x Д x В	50 mm x 107 mm x 55 mm
Диагностика	Диагностика, насочена към каналите и модулите
Устойчивост на късо съединение	да
Специфична за устройството диагностика	Ниско напрежение модули Ниско напрежение система за измерване чрез локален 7-сегментен дисплей
Макс. брой модули	9
Дисплей	Седемсегментен дисплей
Индикатори за състояние	Светодиод жълт = PL (Power Load) Светодиод червен = error
Диапазон на работното напрежение DC	18 V...30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Създаване на мост при прекъсване на мрежата	10 мсек
Консумация на ток при номинално работно напрежение	80 mA
Одобрение	C-Tick
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Относителна влажност на въздуха	5 - 95 % без кондензация
Клас защита	IP65 съгласно IEC 60529
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	140 g
Оси на един щранг	1
Брой на осовите щрангове	1
Макс. дължина на проводника	30 m
Електрическо присъединяване управляващ интерфейс	Куплунг M9 5-полюсен
Управляващ интерфейс	цифров CAN шина с протокол Festo
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID