


Линейно задвижване DGC-18- -HD-

Номер на част: 567547

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	1 mm...3000 mm
Ø на буталото	18 mm
Демпфериране	Демпфер, постоянна характеристична крива Демпфер, променлива характеристична крива
Монтажно положение	произволно
Водачи	Сачмено-винтова направляваща
Разпознаване на позиция	за датчик
Варианти	Допълнителен плъзгач, стандартен, вляво Допълнителен плъзгач, стандартен вдясно
Работно налягане	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 бар...8 бар
Начин на функциониране	двойнодействащ
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), обратен ход	153 Б
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред	153 Б
Движеща се маса	0.921 kg...1.06 kg
Движеща се маса при ход 0 mm	3.85 kg...3.99 kg
Добавяне на тегло на всеки 10 mm ход	0.071 kg
Начин на закрепване	с принадлежности
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака	Алуминиева ковка сплав
Материал на уплътненията	NBR TPE-U(PU)