

Шлаух PEN-5/16-SW-150-CB

Номер на част: 569884

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Външен Ø инч	5/16
радиус на огъване в зависимост от дебита	0.114 Фута
Мин. радиус на огъване	0.073 Фута
Характеристики на шланга	подходяща верига кабеловодеща
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...0.4 MPa -0.95 бар...4 бар -13.775 psi...58 psi
Зависещо от температурата работно налягане	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi
Указание относно работното налягане	Вода: макс. 0,6 MPa при 0 - 50 °C
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (течна, без лед)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Категория чистота на помещението	Статично инсталиран елемент, не е възможна ефективна оценка съгласно ISO 14644-1
Температура на околната среда	-22 AF...140 AF
Тегло на продукта по дължина	2.69 oz/ft
Пневматична връзка	за щекерна връзка с външен Ø 5/16"
Цвят	черен
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шланга	PE