

Шлаух
PLN-5/8-NT-150-CB
Номер на част: 569903

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Външен Ø инч	5/8
радиус на огъване в зависимост от дебита	0.311 Фута
Мин. радиус на огъване	0.197 Фута
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 бар...7 бар -13.775 psi...101.5 psi
Зависещо от температурата работно налягане	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 бар...14 бар -13.775 psi...203 psi
Указание относно работното налягане	Вода: макс. 0,6 MPa при 0 - 50 °C
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (течна, без лед)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Категория чистота на помещението	Статично инсталиран елемент, не е възможна ефективна оценка съгласно ISO 14644-1
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на околната среда	-22 AF...176 AF
Тегло на продукта по дължина	9.47 oz/ft
Пневматична връзка	за щекерна връзка с външен Ø 5/8"
Цвят	естествен
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шлауха	PE