

Електрическа клемна плоча CAPC-F1-E-M12

Номер на част: 570042

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размери Ш x Д x В	50 mm x 148 mm x 28 mm
Vis-интерфейс	2x втулка M12 5-полюсна
Диапазон на работното напрежение DC	18 V...30 V
Макс. захранване	4 A
Номинално работно напрежение DC	24 V
Одобрение	c UL us - Listed (OL)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Клас защита	IP65 IP67
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	85 g
Дължина на кабела	20 m
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	POLYAMID