


# Кутия на краен изключвател SRAP-M-CA1-270-1-A-T2P20

Номер на част: 570527

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструкция	Ъглова
Въз основа на стандарт	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Одобрение	RCM Mark с UL us - Recognized (OL)
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Измервана величина	Ъгъл ротационен
Принцип на измерване	магнитен Hall
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Аналогов изход	4 - 20 mA
Точност при повторение аналогов изход в $\pm$ °	1 градус
Устойчивост на късо съединение	да
Устойчивост на претоварване	налична
Диапазон на работното напрежение DC	15 V...30 V
Ток на празен ход	12 mA...20 mA
Защита от неправилна полярност	за всички електрически връзки
Електрическо присъединяване	9-полюсен Клема с винт с включване
Годно за присъединяване номинално сечение на проводника	2.5 mm <sup>2</sup>
Кабелна връзка	M20
Допустим диаметър на кабела	5 mm...13 mm
Макс. дължина на проводника	30 m
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	1000 g
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав
Опции за настройка	Teach-In Teach-In чрез електрическа връзка
Диапазон на настройка, регистриране на ъгъл	0 градус...270 градус

<b>Характеристика</b>	<b>Стойност</b>
Клас защита	IP65 III
Напрежение на изолацията	50 V
Устойчивост на импулсно напрежение	0.8 kV
Клас на устойчивост на корозия КВК	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Степен на замърсяване	3