


Съединител щекерен NECU-FCG40-K

Номер на част: 570895

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Съответства на стандарта	EN 60603-13
Честота на свързване	50
Кабелен извод	прав
Тегло на продукта	5 g
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	Ъглова
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Куплунг
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	Схема на свързване FC
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	40
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	Фиксираща блокировка
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	Изолиращ съединител
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...30 V
Допустим ток при 40°C	1.5 A
Номинално сечение на проводника	0.13 mm ² AWG26
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Материал на тялото	Подсилен с PBT
Материал щекерни контакти	Бронз златно покритие