

Щекер
NECU-S-ECG4-HX-Q3
Номер на част: 570922

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Одобрение	с UL us - Recognized (OL)
Честота на свързване	1
Начин на закрепване	фиксиране с щракване
Електрическо присъединяване	4-полюсно Щекер прав/изолиращ съединител четириъгълна форма
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...30 V
Допустим ток при 40°C	3 A
Устойчивост на импулсно напрежение	0.8 kV
Диаметър на единичния проводник	0.07 mm
Диаметър на жилото	0.8 mm...1 mm
Сечение на връзката	0.14 mm ²
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-20 °C...60 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	2
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Материал на тялото	PBT PC
Материал щекерни контакти	златно покритие
Допустима изолационна обвивка	PP PVC TPE-E