



Щекер
NECU-S-M12G4-D-IS
 Номер на част: 570956

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Въз основа на стандарт	EN 61076-2-101 EN 61984
Взривозащита	Спазване на указанието в сертификата Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Честота на свързване	50
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	24 g
Електрическо присъединяване 1, функция	От страната на полеовото устройство
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	кръгла
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Щекер
Електрическо присъединяване 1, кабелен извод	прав
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	M12x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-101
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	4
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	Винтова блокировка с шестостен SW18 и надлъжна назъбка
Електрическо присъединяване 2, вид свързване	2x кабел
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	Клема с винт
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...30 V
Допустим ток при 40°C	4 A
Устойчивост на импулсно напрежение	2.5 kV
Кабелна връзка	Pg11
Допустим диаметър на кабела	2 x 3 mm или 2 x 5 mm
Сечение на връзката	0.75 mm²
Клас защита	IP65 IP67
Температура на околната среда	-25 °C...85 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	3

Характеристика	Стойност
Материал на тялото	POLYAMID
Материал на холендровата гайка	POLYAMID
Материал щекерни контакти	Месинг Бял бронз с покритие