

## Фиксиран дросел VMPA-FT-NW0.3-10

Номер на част: 572544

FESTO



### Техническа информация

| Характеристика                                 | Стойност                                                                 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Функция на разпределител                       | Функция на дросел                                                        |
| Пневматична връзка 1                           | Присъединителна плоча                                                    |
| Начин на закрепване                            | завинтване                                                               |
| Стандартен номинален дебит в посока на дросела | 3.5 l/min...5.5 l/min                                                    |
| Работно налягане                               | -0.9 бар...10 бар                                                        |
| Температура на околната среда                  | -5 °C...60 °C                                                            |
| Номинален диаметър                             | 0.3 mm                                                                   |
| Монтажно положение                             | произволно                                                               |
| Работен флуид                                  | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                           |
| Указание за работен/управляващ флуид           | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Сертификат за LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Температура на лагера                          | -20 °C...40 °C                                                           |
| Температура на флуида                          | -5 °C...60 °C                                                            |
| Тегло на продукта                              | 0.06 g                                                                   |
| Указание за материала                          | Съответствие с RoHS                                                      |
| Материал на кутия болт                         | Алуминиева ковка сплав                                                   |