

Фиксиран дросел VMPA-FT-NW1.7-10

Номер на част: 572550

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	Функция на дросел
Пневматична връзка 1	Присъединителна плоча
Начин на закрепване	завинтване
Стандартен номинален дебит в посока на дросела	105 l/min...115 l/min
Работно налягане	-0.9 бар...10 бар
Температура на околната среда	-5 °C...60 °C
Номинален диаметър	1.7 mm
Монтажно положение	произволно
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-20 °C...40 °C
Температура на флуида	-5 °C...60 °C
Тегло на продукта	0.04 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на кутия болт	Алуминиева ковка сплав