

**Шина**  
**VABM-L1-10G-G18-12-GR**  
Номер на част: 573430

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                            | Стойност                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Размер на растерната решетка              | 10.5 mm                         |
| Монтажно положение                        | произволно                      |
| Макс. брой места за разпределители        | 12                              |
| Одобрение                                 | c UL us - Recognized (OL)       |
| Клас на устойчивост на корозия KBK        | 2 - умерена опасност от корозия |
| Сертификат за LABS                        | VDMA24364-B1/B2-L               |
| Температура на лагера                     | -20 °C...60 °C                  |
| Тегло на продукта                         | 601 g                           |
| Връзка за управляващ въздух 12/14         | M5                              |
| Връзка за управляващ изходящ въздух 82/84 | M5                              |
| Пневматична връзка 1                      | G1/8                            |
| Пневматична връзка 3                      | G1/8                            |
| Пневматична връзка 5                      | G1/8                            |
| Указание за материала                     | Съответствие с RoHS             |
| Материал на шината                        | Алуминиева ковка сплав          |