


Захранващ модул VMPAL-SP-QS5/16"

Номер на част: 573646

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ширина	23.2 mm
Дължина	107.3 mm
Интегрирана функция	с електрическа свързка
Структура на вентилен остров	Могат да се смесват различни размери на разпределители
Работно налягане	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 бар...10 бар
Управляващо налягане	0.3 MPa...0.8 MPa 3 бар...8 бар
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	50 g
Пневматична връзка 1	за шлаух с външен Ø 5/16"
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на захранващия модул	Алуминиева ковка сплав Подсилен с POLYAMID