


# линеен портал DHSL-15-EGC120TB-DGEA40

Специф. Номер: 574531

FESTO

На Вашето запитване получавате необвързваща оферта. Моля  
натиснете върху символа FAX.



## Информационе н ЛИСТ

Белег	Стойност
група	Линеен портал 15
полезен товар	0 ... 15 kg
задвижване Z-ос	DGEA-40
вид на задвижване Z-ос	електрически toothed belt drive
междинна позиция Z-ос	произволен
ход Z-ос	0 ... 200 mm
точност на повторение в крайното положение на Z-оста	± 0,05 mm
точност на повторение в междинна позиция на Z-оста	± 0,05 mm
задвижване Y-ос	EGC-120-TB
вид на задвижване Y-ос	електрически Линеен модул със зъбен ремък и съчмени направляващи
междинна позиция на Y-оста	произволен
ход Y-ос	0 ... 8,500 mm
точност на повторение в крайното положение на Y-оста	± 0,08 mm
точност на повторение в междинна позиция на Y-оста	± 0,08 mm