


Щекер
NECU-S1W9-C2-ACO
Номер на част: 574588

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на закрепване	4-40 UNC-2B
Тегло на продукта	59 g
Bus-интерфейс	Sub-D, 9-полюсен, куплунг
Електрическо присъединяване 1	Куплунг, Sub-D, 9-полюсен
Електрическо присъединяване 2	Клема с винт, може да се екранира
Бодова скорост	1 Mbit/s
Допустим диаметър на кабела	8 mm 8 mm
Сечение на връзката	0.14 mm ² ...0.5 mm ²
Клас защита	IP20
Температура на околната среда	-20 °C...70 °C
Относителна влажност на въздуха	75 % при 25 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Материал на тялото	Подсилен с PC