


Вертикална хранваща плоча VABF-L1-P3A3-M7

Номер на част: 574592

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на растерната решетка	10.5 mm
Макс. брой места за разпределители	1
Работно налягане	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 бар...10 бар
Одобрение	RCM Mark с UL us - Recognized (OL)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Макс. въртящ момент на затягане, закрепване на разпределител	0.45 Nm
Тегло на продукта	220 g
Пневматична връзка 1	M7
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на планката	Алуминиева деформируема сплав