

Закрепване SAMH-S-N8-L-MK

Номер на част: 575816

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструкция	за Т-жлеб
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Температура на околната среда	-40 °C...85 °C
Начин на закрепване	фиксиране с щракване завит надолу може да се постави отгоре в жлеб
Макс. въртящ момент на затягане	0.6 Nm
Тегло на продукта	1.91 g
Материал покриваща капачка	POLYAMID
Материал на затягащия блок	високолегирана стомана
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L