


Захранващ модул VMPAC-SP-0

Номер на част: 576569

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ширина	32.8 mm
Дължина	169 mm
Размер на растерната решетка	26.8 mm
Работно налягане	-0.9 бар...8 бар
Управляващо налягане	3 бар...8 бар
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	156 g
Пневматична връзка 3	G3/8
Пневматична връзка 5	G3/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID