


Блок за управление с две ръце ZSB-1/8-B

Номер на част: 576656

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	4 mm
Начин на задействане	пневматично
Монтажно положение	произволно
Предпазна функция	Обслужване с две ръце
Performance Level (PL)	Обслужване с две ръце/категория 1, Performance Level c
Работно налягане	0.4 MPa...0.8 MPa 4 бар...8 бар
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	50 l/min
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	в съответствие с Директивата за машините на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за машините
Взривозащита	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Орган, издаващ сертификати	IFA 1201046 Intertek UK-MCR-0080
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Устойчивост на удари	Изпитване на удар със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-5 и EN 60068-2-27
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Тегло на продукта	420 g
Начин на закрепване	с отвор с вътрешна резба по избор:
Пневматична връзка 2	G1/8
Пневматична връзка 3	G1/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака	Алуминиева отливка под налягане
Материал на уплътненията	NBR

Характеристика	Стойност
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав анодиран