

**Тапа**  
**NPQH-P-S14-P10**  
Номер на част: 578262

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                                                | Стойност                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Размер                                                        | Стандартно                                                                       |
| Монтажно положение                                            | произволно                                                                       |
| Конструкция                                                   | Тапа                                                                             |
| Размер на опаковката                                          | 10                                                                               |
| Работно налягане пълен температурен диапазон                  | -0.095 МПа...2 МПа<br>-0.95 бар...20 бар<br>-13.775 psi...290 psi                |
| Указание относно работното налягане                           | Вода: макс. 0,6 МПа при 0 - 50 °C                                                |
| Орган, издаващ сертификати                                    | NSF C0523185                                                                     |
| Работен флуид                                                 | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Вода (течна, без лед)         |
| Указание за работен/управляващ флуид                          | Възможна работа в омаслено състояние                                             |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                            | 3 - висока опасност от корозия                                                   |
| Сертификат за LABS                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                                |
| Пригодност за чисти помещения, измерена съгласно ISO 14644-14 | Статично инсталиран елемент, не е възможна ефективна оценка съгласно ISO 14644-1 |
| Годност за хранителни продукти                                | вж. Декларация за съответствие<br>NSF/ANSI 169                                   |
| Температура на околната среда                                 | 0 °C...150 °C                                                                    |
| Тегло на продукта                                             | 26.5 g                                                                           |
| Пневматична връзка 1                                          | Втулка Ø 14 mm                                                                   |
| Указание за материала                                         | Съответствие с RoHS                                                              |
| Материал на тялото                                            | Месинг, химически никелиран                                                      |