

**Y-съединител**  
**NPQH-Y-Q8-Q6-P10**  
Номер на част: 578414

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                                 | Стойност                                                                 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Размер                                         | Стандартно                                                               |
| Номинален диаметър                             | 5.5 mm                                                                   |
| Дълбочина на поставяне на шлауха               | 15.8 mm...16 mm                                                          |
| Указание за дълбочината на поставяне на шлауха | Ø 6, дълбочина 15,8 mm<br>Ø 8, дълбочина 16 mm                           |
| Монтажно положение                             | произволно                                                               |
| Конструкция                                    | Y-форма                                                                  |
| Размер на опаковката                           | 10                                                                       |
| Конструктивна структура                        | Push-pull принцип                                                        |
| Работно налягане пълен температурен диапазон   | -0.095 MPa...2 MPa<br>-0.95 бар...20 бар<br>-13.775 psi...290 psi        |
| Указание относно работното налягане            | Вода: макс. 0,6 MPa при 0 - 50 °C                                        |
| Орган, издаващ сертификати                     | NSF C0523185                                                             |
| Работен флуид                                  | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:::]<br>Вода (течна, без лед) |
| Указание за работен/управляващ флуид           | Възможна работа в омаслено състояние                                     |
| Клас на устойчивост на корозия KBK             | 3 - висока опасност от корозия                                           |
| Сертификат за LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Категория чистота на помещението               | Клас 4 съгласно ISO 14644-1                                              |
| Годност за хранителни продукти                 | вж. Декларация за съответствие<br>NSF/ANSI 169                           |
| Температура на околната среда                  | 0 °C...150 °C                                                            |
| Тегло на продукта                              | 52.6 g                                                                   |
| Пневматична връзка 1                           | за шлаух с външен Ø 8 mm                                                 |
| Пневматична връзка 2                           | за шлаух с външен Ø 6 mm                                                 |
| Указание за материала                          | Съответствие с RoHS                                                      |
| Материал на тялото                             | Месинг, химически никелиран                                              |
| Материал предпазен пръстен                     | PEI                                                                      |
| Материал на освобождаващия пръстен             | Месинг, химически никелиран                                              |
| Материал уплътнение на шлаух                   | FPM                                                                      |
| Материал на сегмента скоба за шлаух            | високолегирана стомана, неръждаема                                       |
| Материал опорен пръстен                        | PEI                                                                      |

