

Вилка
SG-M12X1,25
Номер на част: 6145

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	M12x1,25
Съответства на стандарта	DIN 71752 ISO 8140
Резбово съединение	Вътрешна резба M12x1,25
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Металите с повече от 1 % тегловно съдържание на мед са изключени от употребата. Изключение правят платки, проводници, електрически щекерни съединители и бобини
Температура на околната среда	-40 °C...150 °C
Макс. капацитет на натоварване	1.5 kN
Тегло на продукта	166 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал болт	Стомана поцинковани
Материал на вилката	Стомана поцинкован
Материал на гайките	Стомана поцинкован