

Тапа
CV-PK-6-B
Номер на част: 6215

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на опаковката	10
Зависещо от температурата работно налягане	-0.095 МПа...1 МПа -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Пневматична връзка 1	за шлаух с външен Ø 8 mm за щекерен нипел с вътрешен Ø 6 mm с холендрова гайка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капачката	TPE-U(PU)