

Бърз съединител СК-1/8-РК-3-KU

Номер на част: 6253

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	2.4 mm
Вид на уплътнението на резбовата шийка	Уплътняващ ръб
Монтажно положение	произволно
Конструкция	права форма
Размер на опаковката	10
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi
Указание относно работното налягане	Вода: макс. 0,6 MPa при макс. 50 °C
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (течна, без лед)
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Номинален въртящ момент на затягане	3.25 Nm
Допуск за номинален въртящ момент на затягане	± 20 %
Пневматична връзка 1	Външна резба G1/8
Пневматична връзка 2	за шлаух с външен Ø 4 mm за щекерен нипел с вътрешен Ø 3 mm с гайка
Материал на холендровата гайка	POM
Материал резбова шийка	POM
Указание за материала	Съответствие с RoHS