


## L-съединител за шлаух LCK-1/8-PK-4-KU

Номер на част: 6259

FESTO



### Техническа информация

| Характеристика                               | Стойност                                                               |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Номинален диаметър                           | 3.4 mm                                                                 |
| Вид на уплътнението на резбовата шийка       | Уплътняващ ръб                                                         |
| Монтажно положение                           | произволно                                                             |
| Конструкция                                  | L-форма                                                                |
| Размер на опаковката                         | 10                                                                     |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 бар...10 бар<br>-13.775 psi...145 psi      |
| Работен флуид                                | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                       |
| Указание за работен/управляващ флуид         | Възможна работа в омаслено състояние                                   |
| Клас на устойчивост на корозия KBK           | 2 - умерена опасност от корозия                                        |
| Сертификат за LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                      |
| Температура на околната среда                | -10 °C...60 °C                                                         |
| Пневматична връзка 1                         | Външна резба G1/8                                                      |
| Пневматична връзка 2                         | за шлаух с външен Ø 6 mm<br>за щекерен нипел с вътрешен Ø 4 mm с гайка |
| Материал на холендровата гайка               | POM                                                                    |
| Указание за материала                        | Съответствие с RoHS                                                    |
| Материал на кутия болт                       | Алуминиева ковка сплав, анодирана                                      |
| Материал на въртящ се съединител             | POM                                                                    |