


Т-съединител
ТСК-1/8-РК-4-KU
Номер на част: 6263

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	3.4 mm
Вид на уплътнението на резбовата шийка	Уплътняващ ръб
Монтажно положение	произволно
Конструкция	Т-форма
Размер на опаковката	10
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Пневматична връзка 1	Външна резба G1/8
Пневматична връзка 2	за шлаух с външен Ø 6 mm за щекерен нипел с вътрешен Ø 4 mm с гайка
Материал на холендровата гайка	POM
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	POM
Материал на кутия болт	Алуминиева ковка сплав, анодирана
Материал на въртящ се съединител	POM