


Дросел-обратен клапан GR-3/8-B

Номер на част: 6308

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	Възвратна функция на дросел
Пневматична връзка 1	Вътрешна резба G3/8
Пневматична връзка 2	Вътрешна резба G3/8
Елемент за настройка	Винт накатен
Начин на закрепване	Вграждане преден блок с отвор по избор:
Стандартен номинален дебит в посока на дросела	1010 l/min
Стандартен номинален дебит в обратна посока	1150 l/min
Работно налягане	0.01 МПа...1 МПа 0.1 бар...10 бар 1.45 psi...145 psi
Температура на околната среда	-20 °C...75 °C
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане
Взривозащита	Спазване на указанието в сертификата Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Монтажно положение	произволно
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-20 °C...75 °C
Тегло на продукта	225 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на регулиращия винт	Месинг