

Разклонителен блок FR-8-1/2

Номер на част: 6411

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	18.6 mm
Монтажно положение	произволно
Работно налягане пълен температурен диапазон	0 бар...16 бар
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Номинален въртящ момент на затягане	35 Nm
Допуск за номинален въртящ момент на затягане	± 10 %
Тегло на продукта	1000 g
Брой изводи	8
Брой на захранващите проводници	1
Пневматична връзка 1	Вътрешна резба G3/4
Пневматична връзка 2	Вътрешна резба G1/2
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане