

Разклонителен блок FR-4-3/8-B

Номер на част: 6703

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	15 mm
Монтажно положение	произволно
Работно налягане пълен температурен диапазон	0 бар...16 бар
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Тегло на продукта	75 g
Брой изводи	3
Брой на захранващите проводници	1
Пневматична връзка 1	Вътрешна резба G3/8
Пневматична връзка 2	Вътрешна резба G3/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане