


Разпределител за монтаж на панел SV-3-M5

Номер на част: 6817

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	3/2 затворен моностабилен
Начин на задействане	ръчен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	65 l/min
Работно налягане	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 бар...8 бар
Конструктивна структура	Тарелков вентил с възвратна пружина
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Номинален диаметър	2 mm
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Вид управление	директно
Посока на потока	не е реверсивна
Припокриване	положително припокриване
Взривозащита	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Сила на задействане	12 Б
Тегло на продукта	40 g
Начин на закрепване	Вграждане преден блок с отвор
Пневматична връзка 1	M5
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Пластмаса Месинг