

Усилвателен модул VK-R-M5

Номер на част: 7425

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Пневматична връзка 1	M5
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	80 l/min
Работно налягане	0.001 бар...6 бар
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L