

Многогнездов щекер KSV-32-B

Номер на част: 7560

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	4 mm
Работно налягане	-0.95 бар...16 бар
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	374 g
Макс. връзки	32
Пневматична връзка	PK-2 PK-3 PK-4
Цвят	сив
Указание за материала	Съответствие с RoHS