

## Многопозиционна шина KDVF-16-B

Номер на част: 7564

FESTO



### Техническа информация

| Характеристика                       | Стойност                                                                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Номинален диаметър                   | 4 mm                                                                     |
| Работно налягане                     | -0.95 бар...16 бар                                                       |
| Работен флуид                        | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                          |
| Указание за работен/управляващ флуид | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Клас на устойчивост на корозия KBK   | 2 - умерена опасност от корозия                                          |
| Сертификат за LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Температура на флуида                | -10 °C...60 °C                                                           |
| Температура на околната среда        | -10 °C...60 °C                                                           |
| Тегло на продукта                    | 64 g                                                                     |
| Макс. връзки                         | 16                                                                       |
| Пневматична връзка                   | PK-2<br>PK-3<br>PK-4                                                     |
| Цвят                                 | сив                                                                      |
| Указание за материала                | Съответствие с RoHS                                                      |