


Вертикална захранваща плоча VABF-S2-1-P1A14-G38

Номер на част: 8000536

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажна ширина	42 mm
Въз основа на стандарт	ISO 5599-2
Монтажно положение	произволно
Пневматична вертикална линия	Алтернативно захранване с налягане за 1 и 14
Работно налягане	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 бар...10 бар
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	1300 l/min
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за съоръженията под налягане
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас защита	IP65 NEMA 4
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	340 g
Вид закрепване вертикална линия	върху основа върху основа
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане