

Контролна линия NEBC-S1G25-K-3.2-N-LE25

Номер на част: 8001373

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Електрическо присъединяване	25-полюсно Щекер прав/отворен край Sub-D/-
Екраниране	да
Дължина на кабела	3.2 m
Диаметър на кабела	7 mm
Клас защита	IP40 в монтирано състояние
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Цвят на кабелната обвивка	сив
Цвят на тялото	сив