


# Съединителен кабел NEBC-S1G25-K-1.0-N-S1G25

Номер на част: 8001374

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                                 | Стойност                                                   |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Означение проводник                                            | без носач за табелки                                       |
| Електрическо присъединяване                                    | 25-полюсно<br>Щекер, прав<br>Sub-D/Sub-D                   |
| Електрическо присъединяване 1, функция                         | От страната на полевото устройство                         |
| Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма             | Ъглова                                                     |
| Електрическо присъединяване 1, вид свързване                   | Щекер                                                      |
| Електрическо присъединяване 1, кабелен извод                   | прав                                                       |
| Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване    | Sub-D                                                      |
| Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила                | 25                                                         |
| Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила               | 25                                                         |
| Електрическо присъединяване 1, вид закрепване                  | 2x винт 4-40 UNC                                           |
| Електрическо присъединяване 2, функция                         | Страна на управлението                                     |
| Електрическо присъединяване 2, конструктивна форма             | Ъглова                                                     |
| Електрическо присъединяване 2, вид свързване                   | Куплунг                                                    |
| Електрическо присъединяване 2, кабелен извод                   | прав                                                       |
| Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване    | Sub-D                                                      |
| Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила                | 25                                                         |
| Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила               | 25                                                         |
| Електрическо присъединяване 2, вид закрепване                  | 2x винт 4-40 UNC                                           |
| Номинално работно напрежение DC                                | 24 V                                                       |
| Допустим ток при 40°C                                          | 1 A                                                        |
| Екраниране                                                     | да                                                         |
| Дължина на кабела                                              | 1 m                                                        |
| Характеристики на проводника                                   | Стандартно                                                 |
| Диаметър на кабела                                             | 7 mm                                                       |
| Клас защита                                                    | IP40                                                       |
| Указание относно класа на защита                               | в монтирано състояние                                      |
| Температура на околната среда                                  | 0 °C...70 °C                                               |
| Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие) | съгласно Директива RoHS на ЕС                              |
| Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)               | съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS |
| Сертификат за LABS                                             | VDMA24364 зона III                                         |

| Характеристика                     | Стойност                     |
|------------------------------------|------------------------------|
| Указание за материала              | Съответствие с RoHS          |
| Клас на устойчивост на корозия KBK | 0 - няма опасност от корозия |
| Материал на кабелната обвивка      | PVC                          |
| Цвят на кабелната обвивка          | сив                          |
| Цвят на тялото                     | сив                          |