


Кабел на Encoder NEBM-M12G8-E-10-N-S1G15

Номер на част: 8003763

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Означение проводник	без носач за табелки
Електрическо присъединяване 1, функция	От страната на полевото устройство
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	кръгла
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Куплунг
Електрическо присъединяване 1, кабелен извод	прав
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	M12x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-101
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	8
Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила	8
Електрическо присъединяване 2, функция	Страна на управлението
Електрическо присъединяване 2, конструктивна форма	ъглова
Електрическо присъединяване 2, вид свързване	Щекер
Електрическо присъединяване 2, кабелен извод	прав
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	Sub-D
Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила	15
Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила	8
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Диапазон на работното напрежение AC	0 V...30 V
Номинално работно напрежение AC	24 V
Екраниране	да
Дължина на кабела	10 m
Характеристики на проводника	подходяща верига кабеловодеща
Радиус на огъване, подвижно полагане на кабели	68 mm
Диаметър на кабела	6.8 mm
Структура на кабела	4 x 2 x 0,14 mm ²
Номинално сечение на проводника	0.14 mm ²
Клас защита	IP65
Указание относно класа на защита	IP30 за щекер Sub-D в монтирано състояние
Температура на околната среда	-40 °C...80 °C

Характеристика	Стойност
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабелите	-5 °C...80 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Материал на кабелната обвивка	TPE-U(PUR)
Цвят на кабелната обвивка	сив