

Бобина VACN-H1-A1-1

Номер на част: 8022877

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Индикация за положение на превключване	не
Мин. време за затягане	12 мсек
Продължителност на включване	100%
Коефициент на мощност $\cos \{\phi\}$	0.7
Характеристики на бобината	24 V DC: 11,9 W
Допустими колебания на честотата	+/- 10 %
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Ограничение на температурата на околната среда и на флуида	(при ограничена продължителност на включване) -20 - 60 °C
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Клас защита	IP65
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-20 °C...50 °C
Макс. въртящ момент на затягане, съединение	2 Nm
Тегло на продукта	150 g
Електрическо присъединяване	Форма А Щекер съгласно DIN EN 175301-803 четириъгълна форма
Начин на закрепване	с контра-гайка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал бобина	Мед Стомана Термопластмаса
Материал намотка	Мед