

Дросел
VFFG-T-M5-A-V1
Номер на част: 8025716

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	Функция на дросел
Начин на закрепване	с резба
Работно налягане	-0.9 бар...10 бар
Температура на околната среда	-5 °C...60 °C
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-20 °C...60 °C
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на кухия болт	POLYAMID