

Общ захранващ колектор VABM-B10-25-G12-4-P53-E

Номер на част: 8026239

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на растерната решетка	27.5 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. брой места за разпределители	4
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	422 g
Начин на закрепване	с крепителен винкел
Пневматична връзка 1	G1/2
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шината	Алуминиева ковка сплав