

Колекторна плоча VABM-B10-25S-G38-3-P3

Номер на част: 8026298

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на растерната решетка	27.5 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. брой места за разпределители	3
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	488 g
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка 1	G3/8
Пневматична връзка 3	G3/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шината	Алуминиева ковка сплав