

Линеен портал EXCT-100- -

Номер на част: 8026577

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	100
Монтажно положение	вертикално
Конструктивна структура	Линеен портал
Работно налягане	-0.95 бар...8 бар
Макс. ускорение	30 m/s ²
Макс. скорост	4 m/s
Точност при повторение	±0,1 mm
Продължителност на включване	100%
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 90 %
Ниво на звуково налягане	77 dB(A)
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	10 °C...40 °C
Макс. процесна сила в посока Z	500 Б
Номинално натоварване при максимална динамика	10 kg
Начин на закрепване	със закрепване с канални щифтове
Указание за материала	Съответствие с RoHS