

**Бобина**  
**VACN-N-A1-1**  
Номер на част: 8029144

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                            | Стойност                              |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Начин на действие                         | електрическо                          |
| Монтажно положение                        | произволно                            |
| Продължителност на включване              | 100%                                  |
| Клас на изолация                          | F                                     |
| Клас на изолация на емайлирания проводник | F                                     |
| Характеристики на бобината                | 24 V DC: 0,7 W                        |
| Допустими колебания на напрежението       | +/- 10 %                              |
| Морска класификация                       | вж. сертификата                       |
| Орган, издаващ сертификати                | DNV TAA000011J                        |
| Клас на устойчивост на корозия KBK        | 2 - умерена опасност от корозия       |
| Сертификат за LABS                        | VDMA24364-B2-L                        |
| Клас защита                               | IP65                                  |
| Температура на околната среда             | -20 °C...60 °C                        |
| Тегло на продукта                         | 95 g                                  |
| Електрическо присъединяване               | Форма А<br>съгласно DIN EN 175301-803 |
| Начин на закрепване                       | с гайка                               |
| Указание за материала                     | Съответствие с RoHS                   |
| Материал на тялото                        | Пластмаса<br>Стомана                  |
| Материал щекерни контакти                 | Месинг                                |
| Материал намотка                          | Мед                                   |