



# Вертикална захранваща плоча VMPA2-VSP-QS10

Номер на част: 8029489

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                     | Стойност                                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Размер на растерната решетка       | 21 mm                                           |
| Работно налягане                   | -0.09 МПа...1 МПа<br>-0.9 бар...10 бар          |
| Управляващо налягане               | 0.3 МПа...0.8 МПа<br>3 бар...8 бар              |
| Работен флуид                      | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Клас на устойчивост на корозия KBK | 1 - ниска опасност от корозия                   |
| Сертификат за LABS                 | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Температура на околната среда      | -5 °C...50 °C                                   |
| Тегло на продукта                  | 90 g                                            |
| Пневматична връзка 1               | QS-10                                           |
| Указание за материала              | Съответствие с RoHS                             |
| Материал на захранващата платка    | Подсилен с POLYAMID                             |