

L-соединитель
NPFC-L-R18-G18-MF
Номер на част: 8030216

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Материал на резбовото съединение	Месинг, никелиран
Размер на опаковката	10
Работно налягане	-0.95 бар...50 бар
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-20 °C...150 °C
Тегло на продукта	19.8 g
Пневматична връзка 1	R1/8
Пневматична връзка 2	G1/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS