

**Х-соединитель**  
**NPFC-X-R12-3G12-MFFF**  
Номер на част: 8030266

**FESTO**



**Техническа информация**

| Характеристика                     | Стойност                                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Материал на резбовото съединение   | Месинг, никелиран                               |
| Размер на опаковката               | 10                                              |
| Работно налягане                   | -0.95 бар...50 бар                              |
| Работен флуид                      | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [:-:-] |
| Клас на устойчивост на корозия KBK | 1 - ниска опасност от корозия                   |
| Сертификат за LABS                 | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Температура на околната среда      | -20 °C...150 °C                                 |
| Тегло на продукта                  | 146.7 g                                         |
| Пневматична връзка 1               | R1/2                                            |
| Пневматична връзка 2               | G1/2                                            |
| Указание за материала              | Съответствие с RoHS                             |