

## Двоен нипел NPFC-D-2G14-M

Номер на част: 8030272

FESTO



### Техническа информация

| Характеристика                     | Стойност                                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Материал на резбовото съединение   | Месинг, никелиран                              |
| Размер на опаковката               | 10                                             |
| Работно налягане                   | -0.95 бар...50 бар                             |
| Работен флуид                      | Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [:-:-] |
| Клас на устойчивост на корозия KBK | 1 - ниска опасност от корозия                  |
| Сертификат за LABS                 | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Температура на околната среда      | -20 °C...150 °C                                |
| Тегло на продукта                  | 17.2 g                                         |
| Пневматична връзка 1               | G1/4                                           |
| Пневматична връзка 2               | G1/4                                           |
| Указание за материала              | Съответствие с RoHS                            |