

Редуциращ нипел NPFC-R-G12-G14-MF

Номер на част: 8030311

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Материал на резбовото съединение	Месинг, никелиран
Размер на опаковката	10
Работно налягане	-0.95 бар...50 бар
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-20 °C...150 °C
Тегло на продукта	31.4 g
Пневматична връзка 1	G1/2
Пневматична връзка 2	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS